


Garant**NC nagy szorítóerejű gépsatu HiPo Clamp erőnövelővel, Típus: 1250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360455 1250
GTIN	4069515031974
Árucikk kategória	31F

Leírás**Kivitel:**

- Párosítási pontosság 0,02 mm.
- A beállítási méretek kompatibilisek a szokásos gyártmányokkal.
- Univerzális felépítés különböző pofarendszerekhez.
- Indukciósan edzett vezetőpályák.
- Teljesen zárt orsó (csekély tisztítási igény).
- Mindkét oldalon menetes furat a munkadarab ütköztetéséhez.
- 18M16 furatok 200 mm-es rászterméretű nullponti befogórendszerhez.
- A homlokoldal kivételével minden oldal köszörült: Horizontálisan és oldalt használható.
- Szöghajtás felszerelhető.
- Teljesen tokozott és nitridált orsó.
- Menet munkadarab ütközőhöz.

Opcionális tartozék:

- A leggyakoribb pofagyártmányok 125-ös méretben, pl. 361400 – 361660 sz., 362390 – 362600 sz., 361295 sz., 361296 sz.
- Beállító és rögzítő készletet lásd 360530 sz.
- Munkadarab ütköző, hajtókar, 360555; 360800 sz.
- Befogócsap 360025 sz.
- Szöghajtás 360457 sz.

- Adapterlap a 361293; 361294 sz. 125 méretű Xtric pofa gyorscsereélőhöz.
- 361297; 361298 sz. 125 méretű adapterlaphoz.

Figyelem:

- Hozzávaló alaptest hosszabbító külön ajánlatkérésre kapható.
- A 125X méretet a 361295 125 sz. és 361296 125 sz. pofákkal szállítjuk. XPent előtétpofákkal használható.

A szorítópofák nem képezik a tartozékok részét.

Műszaki leírás

Pofamagasság h	39,5 mm
t	144 mm
Súly	35 kg
s – 0,02	62 mm
Alaptest szélesség B	125 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	HiPo
Befogási tartomány d	131 - 313 mm
Hosszanti horony l H7	20 mm
Befogási tartomány b	0 - 182 mm
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Horonytávolság p H7	20 mm
m ± 0,02	180 mm
Kereszthorony n H7	20 mm
Teljes hossz L	512 mm
Alaptest hossza a	424 mm
Alaptest magassága c –0,02	100 mm
o –0,02	40 mm
r ±0,015	118 mm
Max. szorítóerő	40 kN
Sorozat	HiPoClamp
Termék fajtája	Gépsatu

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: 360455 1250
