

Kompiuterinė darbo vieta su spausdintuvo dangčiu, Tipas: DK



Užsakymo data

Užsakymo numeris	948202 DK
GTIN	4062406074326
Produktų klasė	9GS

Aprašymas

Modelis:

Kompiuterio spinta su atskirai rakinamomis varstomomis durimis su polikarbonato plokšte arba su atvartu. Su skiriamąja siennele Tower skyriui su cinkuota lentyna, ištraukiama lentyna (keliamoji galia 45 kg) ir mechanizmu švelniam uždarymui. Stalčius klaviatūrai su išimamu loveliu, atrama delnui iš bambuko ir mechanizmu švelniam uždarymui. Visos spynos rakinamos vienu raktu. Kabelių kanalas ant galinės korpuso dalies. Bambukinis padėklas.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės, stalčių priekiai ir ištraukiamos lentynos tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu.**

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Svoris	97 kg
Gylis G	28
Aukštis	1020 mm
Spausdintuvo dangčio matmenys	346×290 mm

Plotis G	40
Plotis	1000 mm
Gylis	700 mm
Apatinės spintelės naudingasis aukštis	645 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis dešinėje	223 mm
Apatinės spintelės naudingasis plotis kairėje	700 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	K
Nominalioji įtampa	250 V
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
medžiagos storis	0,9 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produkto rūšis	Kompiuterinė darbo vieta

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/948202-DK>