

Hoja de datos



Juego de destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo corto con recubrimiento de polvo al horno, Número de destornilladores: 9



Datos de pedido

Número de pedido	627387 9
GTIN	7610733283132
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Brazo extracorto con ángulo flexible (90° – 100°), cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Ventaja:

Ángulo flexible en el brazo corto (90°– 100°).

90° para introducir: Incluso las zonas de difícil acceso son perfectamente accesibles.

100° para trabajar: El espacio libre de las manos se garantiza un trabajo agradable y seguro.

Material:

Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo** para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color "Rainbow".

Suministro:

1 llave acodada n.º 627382: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Almacenamiento en: Soporte de plástico

Descripción técnica

Número de destornilladores	9
Embalaje	Soporte de plástico
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Superficie	con recubrimiento de polvo

Hoja de datos

Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Ángulo de 100 grados	sí
Brazo corto	sí
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/627387-9>