

**Manguera espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe Ø 8 x 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 6m****Datos de pedido**

Número de pedido	080240 6
GTIN	7391390134356
Clase de artículo	08A

Descripción**Ejecución:**

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de -20/ +60 °C. Tubo flexible con espiral PU de 1/4 pulgadas con acoplamiento de acero de seguridad eSafe Ø 8 x 12 mm 6 m ISO B.

Suministro:

Incluye acoplamiento rápido de **seguridad** n.º 080285 y boquilla de acero n.º 080290.

Descripción técnica

Conexión acoplado rápido	1/4 pul
Longitud utilizable de la manguera	6 m
Material	Manguera espiral de PU
Presión de servicio máx.	10 bar
Ø exterior manguera	12 mm
Conexión boquilla insertable	1/4 pul
Color	azul
Ø interior manguera	8 mm
presión de estallido máxima	35 bar

Tipo de producto

Tubo

Accesorios

Acoplamiento de seguridad Rosca exterior Rosca exterior
conexión 1/4 pul

080285 1/4

Entrerrosca con rosca exterior Juego de 5 piezas Rosca
exterior conexión 1/4 pul

080290 1/4