KYOCERA

Płytka skrawająca frezowa BDMT 170412 ER-JT, do głowic kątowych, PR1825

Dane zamówienia

Numer katalogowy	227552 ST1400
GTIN	4960664028009
Klasa artykułu	25A

Opis

wskazówka:
Zalecane wartości orientacyjne $a_e = 0{,}3 \times D$.
Dokładne 90° do $a_p = 9$ mm.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,09–0,22 mm
promień naroża	1,2 mm
typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 170412 ER-JT
Gatunek	PR1825
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytka skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm²	nadaje się	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm²	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm²	nadaje się	180 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		