

Garant

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7020-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2438 160405L
GTIN	4067263094579
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Obsah	251032 HB7020-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 mm/min
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4 mm
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,35 mm

Technický list

Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2438 160405L