

**Garant**

**WNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7140-2, Velikost: 080408**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2978 080408 |
| GTIN                  | 4067263092278 |
| Razred artikla        | GGN           |

## Tehnični opis

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 6               |
| število kosov                           | 30              |
| Podajanje f                             | 0,1 - 0,4 mm/v  |
| Globina reza $a_{p \text{ maks}}$       | 2,75 mm         |
| Radij rezila                            | 0,8 mm          |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 70 - 230 mm/min |
| Vsebina                                 | 251964 HB7140-2 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | WNMG 080408     |
| Prevleka                                | prevlečeni      |
| Globina reza $a_p$                      | 0,3 - 2 mm      |

## Podatkovni list

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava                       |
| Globina reza $a_{p\min}$            | 0,55 mm                                 |
| Glavna uporaba                      | M                                       |
| Rezalni material                    | HM                                      |
| Zvrst                               | HB7140-2                                |
| Rezalni pogoji                      | močno prekinjen                         |
| Lomilec odrezkov                    | VS                                      |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

### Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2978 080408