

Garant**Master Mute sisäSORVAUSPIDIN A.. SDUCL 93°, kääntöterille DC..., vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265015 16/07
GTIN	4069515024754
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

SisäSORVAUSPIDIN voidaan lyhentää L_{min} pituuteen asti. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	158 mm
Ulkonema L_1	96 mm
Sarja	Master Mute
Terän koko	7 mm
Keskisiirto L_3	11 mm
Standardi	Tehdasnormi
Asetuskulma κ	93 astetta
ISO-koodi pidin	A16X SDUCR/L07
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 38
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	20 mm
L_{min}	96 mm

Käyttötapa	Vasen
Varren muoto	Teräs
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin