

**GARANT Master Mute borrarstångskraft Vibrationsdämpande, Skaftdiameter/ totallängd L: 25/330****Beställningsdata**

Ordernummer	265076 25/330
GTIN	4069515037396
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Med modulärt gränssnitt, lämpligt för system från andra tillverkare (t.ex. Iscar).

leveransinnehåll:

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S! $D_{min} = 1/2$ skaftdiameter + H + mittförskjutning L_3 skärhuvud. Arbetslängd = total längd L minus spännlängd (rekommenderas = $3 \times D$). Använd **endast med intern kylning** (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Teknisk beskrivning

Montageskruvsats	269026 4
icke monterbart område S	125 mm
totallängd L	330 mm
rekommenderad spännlängd	75 mm
Skaft-Ø	25 mm
Utförande	Stål
Antal kylkanaler	3
anslutningsgंगा	G1/4
Serie	Master Mute
Svängning	dämpad

Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/265076-25/330>
