

**HOLEX****Pachet HOLEX Pro Steel burghie din carbură Weldon DIN 6535 HB, 5 bucăți, Ø DC h7: 11mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG1669 11     |
| GTIN               | 4045197986894 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere****Execuție:**

**Tăiș principal drept** și un **profil special de canal** asigură o bună evacuare a șpanului. Geometria robustă a tăișului asigură găurirea performantă și sigură.

Posibilități numeroase de utilizare la oțeluri datorită unei combinații de carbură cu granulație foarte fină și acoperire extrem de rezistentă la uzură.

Similar Cod 122502.

**Recomandare:****Adâncime maximă de găurire:**

Lungimea canalelor de așchii (consultați tabelul) minus  $1,5 \times \varnothing$  nominal.

**Descriere tehnică**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Ø nominal $D_c$                    | 11 mm  |
| Lungimea totală L                  | 102 mm |
| Număr de dinți Z                   | 2      |
| Lungimea canalului de așchii $L_c$ | 55 mm  |
| Ø cozii $D_s$                      | 12 mm  |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,22 mm/rot       |
| Toleranță Ø nominal                     | h7                |
| Standard                                | DIN 6537 K        |
| Conținut                                | 5                 |
| Serie                                   | Pro Steel         |
| Strat de acoperire                      | TiAlN             |
| Materialul sculei                       | Carbură           |
| Execuție                                | 4xD               |
| Unghiul la vârf                         | 140 grad          |
| Coadă tip                               | DIN 6535 HB cu h6 |
| Strategie de așchiere                   | HPC               |
| Tip produs                              | Burghiu elicoidal |

## Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 115 m/min      | P       |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 105 m/min      | P       |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 85 m/min       | P       |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 80 m/min       | P       |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 60 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 30 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | indicat în anumite condiții | 25 m/min       | M       |
| Fontă                         | recomandat                  | 90 m/min       | K       |
| GGG                           | recomandat                  | 55 m/min       | K       |
| Umiditate maximă              | recomandat                  |                |         |
| Uscat                         | recomandat                  |                |         |

## Accesorii

HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă  
cilindricăDIN 6535 HA Ø DC h7 (mm sau inch) 11

122501 11

Coadă Tip HB

129100 HB