

Garant**Wytaczaku Master Mute A.. SCLCL 95°, do płytek skrawających CC..., lewa****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265009 06/04
GTIN	4069515024501
Klasa artykułu	29E

Opis**Wykonanie:**

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej. Chwyt wzmacniany węglnikami spiekanyymi.

wskazówka:

Możliwe skrócenie wytaczaka do długości $L_{min.}$. Stosować **wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym** (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Opis techniczny

długość całkowita L	96 mm
Długość wysięgu L_1	66 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
kod ISO uchwyty	A06X SCLCR/L04
Ø chwytu D_s	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0401..
Przesunięcie osi L_3	3,5 mm
Seria	Master Mute
wielk. płytki	4 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	8 mm
Norma	norma zakładowa
śruby mocujące	269028 53
rodzaj zastosowania	lewa

Karta danych

kształt chwytu	stal
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Wytaczak

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/265009-06/04>