

Garant**Master Mute boorstang A.. SDUCL 93°, voor wisselplaten DC., links****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265015 08/07
GTIN	4069515024723
Artikelklasse	29E

Omschrijving**Uitvoering:**

Ronde as zonder spanvlak. HM-versterkte schacht.

Opmerking:

Verkorting van de boorstang tot een lengte van $L_{\min}$ mogelijk. Gebruik **alleen met inwendige koeling** (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Technische beschrijving

ISO-code houder	A08X SDUCR/L07
Middenverplaatsing L_3	8 mm
Plaatafmeting	7 mm
Afkoppellengte L_1	88 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 38
Totale lengte L	128 mm
Instelhoek κ	93 graden
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Serie	Master Mute
Draadaansluiting	M7×0,5

Gegevensblad

Inzetsoort	links
Schachtvorm	Staal
Trilling	gedempt
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Boorstang