

**Garant****Barra alesatrici Master Mute A... SDUCL 93°, per inserti DC.., sinistra****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 265015 08/07  |
| GTIN            | 4069515024723 |
| Classe articolo | 29E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

**Nota:**

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a  $L_{min}$ . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

**Descrizione tecnica**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Codice ISO portautensile       | A08X SDUCR/L07 |
| Spostamento centrale $L_3$     | 8 mm           |
| Misura inserto                 | 7 mm           |
| Sporgenza totale $L_1$         | 88 mm          |
| Set di viti per inserti        | 269028 38      |
| Lunghezza complessiva L        | 128 mm         |
| Angolo di regolazione $\kappa$ | 93 grado       |
| Inserto adatto                 | DC.. 0702..    |
| Ø Preforatura minimo $D_{min}$ | 13 mm          |
| Ø Codolo $D_s$                 | 8 mm           |
| Norma                          | Norma interna  |
| Serie                          | Master Mute    |
| Filettatura di raccordo        | M7×0,5         |

## Scheda tecnica

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Tipo di impiego          | sinistra                         |
| Forma del codolo         | Acciaio                          |
| Oscillazione             | evaporato                        |
| Passaggio interno per LR | sì                               |
| Applicazione             | Tornitura cilindrica interna     |
| Applicazione             | Tornitura in piano (sfacciatura) |
| Tipo di prodotto         | Barra alesatrice                 |