

**Garant**

### Barra alesatrici Master Mute A... STFCR 90°, per inserti TC.., destra



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265024 20/11
GTIN	4069515024846
Classe articolo	29E

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

##### Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a  $L_{min}$ . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

#### Descrizione tecnica

Norma	Norma interna
Inserto adatto	TC.. 1102..
Codice ISO portautensile	A20X STFCR/L11
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	25 mm
Set di viti per inserti	269028 47
Serie	Master Mute
Spostamento centrale $L_3$	13 mm

## Scheda tecnica

Sporgenza totale L <sub>1</sub>	120 mm
Lunghezza complessiva L	189 mm
Misura inserto	11 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
L <sub>min</sub>	120 mm
Filettatura di raccordo	G1/4
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di impiego	destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265024-20/11>