

Garant

Zapichovací destička, střední obrábění 50 ks, HB7020, Šířka zápichu w: 3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2745 3
GTIN	4067263097631
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,8 - 1,7 mm
Posuv f	0,1 - 0,23 mm/ot,
Počet kusů	50
Tolerance šířky zápichu w	$\pm 0,03$ mm
Obsah	273729 3
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Šířka zápichu w	3 mm
Rozsah použití	radiální vnitřní zapichování
Řezný materiál	HB7020
Hlavní způsob použití	P

Vedlejší použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
CuZn	vhodný	250 m/min	N
Uni	vhodný		
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2745 3