

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7140-2,
Dimensiuni: 120416****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2908 120416
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120416
Cuprins	250162 HB7140-2
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	04:25:00 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Număr de bucăți	30

Fișă de date

Rază la colț	1,6 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	1,05 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 mm/min
Toleranță	M
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2908 120416