

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna (formato convenienza)



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5922 20
GTIN	
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

- Termostabile fino a massimo 200 °C.
- Superficie zincata, nucleo del magnete in samario cobalto (SmCo_5).
- Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti, nucleo in ferrite dura.

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Ø	20 mm
Termostabilità massima	200 °C
Boccola filettata	sì
Filettatura	M4
Peso	16,5 g
Altezza con filettatura	13 mm

Altezza	6 mm
Materiale superficie	zincato
Forza di tenuta nominale	90 N
Materiale nucleo del magnete	SmCo ₅
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M4 085921 M4

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna Ø 20 mm 085922 20
