

Garant

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička SNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7010-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2446 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Obsah	251224 HB7010-2
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Počet výměn/řezání	8
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 440 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm

Technický list

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Řezný materiál	TK
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2446 120408