

Garant**Opakowanie ekonomiczne 4x młotek z miękkim obuchem nylonowym****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG6022 40
GTIN	4069515045285
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Mocna, metalowa część środkowa, trzonek z drewna hikorowego, z nylonową tuleją ochronną trzonka i klinem pierścieniowym. Odporne na obciążenia dynamiczne i ścieranie wkładki nylonowe są połączone z częścią środkową za pomocą podwójnego mocowania. część środkowa stalowa.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowych na stołach warsztatowych itp.

w dostawie::

4 x młotek z miękkim obuchem, z nylonowymi wkładkami nr 754120 wielk. 40.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa dostępna pod nr. 754180 a trzonek zamienny pod nr. 751650.

Opis techniczny

długość trzonka	320 mm
długość bijaka z obuchami	105 mm
masa	0,578 kg
Ø obucha	40 mm
Rodzaj produktu	Młotek

Karta danych

USP1

4 × młotek z miękkim
obuchem nylonowym

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG6022 40