

**Blaaspistool, kunststof met vaste pijp, Lengte blaaspijp: 90mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080264 90
GTIN	7391390475381
Artikelklasse	08A

Omschrijving**Uitvoering:**

Blaaspistolen met traploos regelbare luchtstroom, laag gewicht, flexibele ophangmogelijkheden en eenvoudige hantering. Voldoet aan ISO B-norm.

Toepassing:

Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties.

Levering:

Inclusief stalen steeknippel nr. 080300 gr. 1/4.

Opmerking:

De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.

Technische beschrijving

Lengte blaaspijp	90 mm
Doorstroomwaarde	500 l/min
Producttype	Pistool