HOLEX

Barra alesatrice per tornitura, sinistro, ⌀ Codolo DS: 20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	278024 20
GTIN	4062406381660
Classe articolo	22B

Descrizione

Esecuzione:
Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029 – 278036.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	3 mm
Larghezza gola w	4 mm
Spostamento centrale L_3	8 mm
$t_{max.}$ Lavorazione interna	5 mm
Vite	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Sporgenza totale L_1 portainserti arretrati	30 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
⌀ Preforatura minimo D_{min}	16,5 mm

∅ Codolo D_s	20 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/278024-20