

Garant**Voordeelsverpakking GARANT GreenPlus ultrasone reiniger Sonic Cleaner AL-D, 5 stuks****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG8015 5
GTIN	4067263137856
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT GreenPlus **ultrasone reiniger** - Top performance met maximale flexibiliteit. Werkt u met complexe werkstukgeometrieën en gevoelige oppervlakken? Dan is de Sonic Cleaner-serie voor u gemaakt. De GARANT GreenPlus-reinigingslijn, die speciaal is ontworpen voor ultrasone systemen, bevat alkalische, zure en neutrale reinigingsmiddelen voor een breed scala aan materialen en toepassingen. Afhankelijk van de behoefte en de vervuiling kunnen de zeer geconcentreerde reinigingsmiddelen worden verdund en zijn ze al krachtig bij kamertemperatuur. Het medium wordt daardoor optimaal gebruikt. Lange standtijden besparen bovendien tijd en geld. Alle Sonic Cleaners zijn **markeringsvrij, biologisch afbreekbaar, VOC-vrij en silicaatvrij**. Eenvoudige bedrijfsinterne hantering, de bescherming van uw werknemers en de bescherming van het milieu zijn gegarandeerd.

Sonic Cleaner AL-D, **alkalisch demulgerend** reinigingsconcentraat voor universele ultrasone toepassingen en extreem lange standtijden bij een hoge materiaalcompatibiliteit.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Toepassing:

Voor ultrasone reinigingsapparaten.

Emulsies, oliën, vet, trekvet, corrosiebeschermingsmiddelen, slijpstof, roet, inkt, toners, lep- en polijstmiddelen.

T.b.v.:

Gangbare materialen zoals staal en non-ferro metaal, glas, kunststof, keramiek, rubber. Hoge materiaalcompatibiliteit – bij gevoelige oppervlakken vooraf controleren.

Technische beschrijving

Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Opslagtemperatuur	20 - 80 °C
Mengverhouding	3 - 10 %
Serie	GreenPlus
pH-waarde	10
Inhoud vloeistof	5 l
Productnaamattribuut	alkalische demulgerend
Producttype	Ultrasone krachtreiniger

Accessoires

GARANT GreenPlus ultrasone reinigerSonic Cleaner AL-D
Inhoud 5 l

088015 5