

**TESA**

Strumento di misura lineare portatile, Modello: T10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434716 T10
GTIN	7630041114775
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Robusto display portatile con visualizzazione scala e display numerico per punte tastatrici induttive. Lettura univoca e precisa grazie all'accurata visualizzazione scala. Modalità zoom 5x. Durata molto lunga (oltre 300 ore). Molto maneggevole grazie al design ergonomico con superficie Soft-Touch.

Funzione:

azzeramento (offset), +A, -A, funzione di memoria, Max., Min., Max. - Min., misurazione con valori limite, uscita dati, comandi ASCII. Ideale per l'impiego fisso e mobile in officina e in produzione. IP63: protezione contro l'acqua nebulizzata con un'inclinazione massima di 60° rispetto alla normale posizione d'uso, protezione contro la penetrazione di polvere (antipolvere) e protezione completa contro il contatto.

Uso:

Dispositivo di visualizzazione per i tastatori induttivi di TESA.

Fornitura:

Incluse 4x batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Accessori speciali:

Radio n. art. 498916 trasmettitore, cavo per la trasmissione dati n. art. 498918, software n. art. 498925; 498926.

Descrizione tecnica

Limite di errore visualizzazione delle cifre	0,1 %
Larghezza	100 mm
Lunghezza	170 mm
Peso	0,5 kg
Altezza	38 mm
Risoluzione massima	0,1 μm
Scala regolabile	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 μm
Numero di ingressi per sonde induttive	1
Campo di misura	da ± 5 a ± 5000 μm
Grado di protezione IP	IP 63
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia USB
Tipo di prodotto	Dispositivo di visualizzazione

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/434716-T10>