TESA

Svirtiniai indikatoriai Interapid su pasvirusia skale, Matavimo ribos kiekviena kryptimi / korpuso ∅: 0,8/39mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	436277 0,8/39
GTIN	7630041119138
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:
Su **20° pasvirusia skale.**
1/100 padalos vertė
Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.
TESA – matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Tvirtas vientisas korpusas, neįsimagnetinantis. **Pagaminta Šveicarijoje.**
Paskirtis:
Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.
Tiekimo sudėtis:
Su užspaudžiamu antgaliu ∅ 4 mm.
Priedai pasirinktinai:
Keturbriaunis laikiklis Nr. 436511, centruojantis laikiklis Nr. 436512, matavimo stovas su lankstais Nr. 359680.
Atsarginė dalis:

Pakaitinius mygtukus su HM arba rubino rutuliuku galima lengvai užsisakyti adresu www.hoffmann-group.com.

Techninis aprašymas

Matavimo verčių variacijos f_u	3 µm
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,8 mm
Matavimo jėga	0,12 N
Padalos vertė	0,01 mm
Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso}	23 µm
Korpuso ∅	39 mm
Nuokrypio amplitudė f_e	10 µm
Pakreipimo ribos	2×105 laipsniai
Jungiamojo antgalio ∅ h6	4 mm
Liestuko ilgis	17,4 mm
Matavimo rutulio ∅	2 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analoginis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

Tinkami produktai

https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/436277-0,8/39