HOLEX

Jeu de fraises à chanfreiner à 3 méplats HOLEX Pro Steel 150184 en coffret 90°, TiAlN, Nombre de fraises: 6

Données de commande

N° commande	150344 6
GTIN	4062406524531
Classe d'article	12M

Description

Exécution:
Jeux de fraises à chanfreiner **en coffret.**
Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
Utilisation:
Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages sans facettes.
Contenu:
1 fraise de chaque: Réf. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19
Remarque(s):
Coffret vide pour 6 ou 7 fraises, voir 150370.

Description technique

Nombre de dents Z	3
Nombre de fraises	6
Série	Pro Steel

Revêtement	TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner	90 degré
Type d'outils	HSS
Graduation des arêtes de coupe	Différent
Norme	DIN 335 C
Queue	Queue à trois méplats de serrage avec h9
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises étagées et à chanfreiner

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	75 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	70 m/min	N
Acier < 750 N/mm²	adaptée	50 m/min	P
Acier < 900 N/mm²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 1100 N/mm²	adaptée	20 m/min	P
Acier < 1400 N/mm²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm²	adaptée	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	adaptée	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	moyennement adaptée	12 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	20 m/min	K
CuZn	adaptée	20 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		