

Scheda tecnica

Garant GRIDLINE

Telaio con strutture portanti su ruote per banco da lavoro Ready-to-go altezza 950 mm, Dimensioni utili larghezza / Modello: 1200/2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	927265 1200/2
GTIN	4062406304591
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Telaio per l'assemblaggio di un banco da lavoro Ready-to-go, incluse strutture portanti con 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, grigia, che non lascia tracce. Portata dei telai mobili fino a 600 kg (banco da lavoro compreso il contenuto).

Per:

Adatto per altezza corpo 700 mm. Per il montaggio di 2 corpi 24G.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

I banchi da lavoro mobili devono essere dotati di cassetti con sblocco di sicurezza a una mano.
Non per banchi da lavoro con corpo aperto arretrato.

Descrizione tecnica

Serie	Ready-to-go
Altezza	900 mm
Profondità	700 mm

Scheda tecnica

Larghezza	1300 mm
Per profondità piano	750 mm
Ø Ruota	125 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrello