

Garant GRIDLINE

Cofnięte segmenty nóg z ręczną regulacją wysokości, Wysokość segmentów nóg: 900mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927042 900
GTIN	4062406107871
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej ew. obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia. Cofniętych segmentów nóg nie wolno wymieniać na przejezdne segmenty nóg.

Zmontowane stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.

Opis techniczny

zakres regulacji wysokości	900 - 1050 mm
szerokość	50 mm

pasuje do blatów o głębokości	750 mm
głębokość	475 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Segmenty nóg

Akcesoria

Cofnięte segmenty nóg Wysokość segmentów nóg 900 mm	927040 900
Ręczna regulacja wysokości regulacja wysokości 150 mm	927080 150
Kompensacja wysokości do ręcznej regulacji wysokości Typ M10	927091 M10