

Garant**Master Mute boretang A.. SCLCL 95°, til vendeskærsplatter CC., venstre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265009 16/06
GTIN	4069515024549
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Borestangen kan afkortes til en længde på $L_{min.}$. Må **kun anvendes med indvendig køling** (temperaturbestandig på op til maks. 100 C).

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 38
ISO-kode holder	A16X SCLCR/L06
Plattestørrelse	6 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksstandard
Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
Serie	Master Mute
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Udhængslængde L_1	96 mm
Samlet længde L	158 mm
Midterforskydning L_3	11 mm
L_{min}	96 mm

Datablad

Tilslutningsgevind	G1/4
Indsatstype	venstre
Skaftform	Stål
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Borestang

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/265009-16/06>