

**Bloki rozdzielaczy do złączki pneumatycznej 1/4 cala, Typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080208 4
GTIN	4062406599102
Klasa artykułu	02A

Opis**Wykonanie:**

Bloki rozdzielacza z aluminium (eloksowany na czerwono) do przewodów regulujących temperaturę. Można je montować bezpośrednio na maszynie. Przejrzyste rozmieszczenie przewodów regulujących temperaturę poprawia bezpieczeństwo pracy i procesu produkcyjnego, a dzięki centralnemu doprowadzaniu oszczędza energię i przewody elastyczne.

w dostawie::

Blok rozdzielacza bez złączki, bez złączy. Blok rozdzielacza ze złączką przemysłową nr 080230 wielk. 1/4.

gwint wejściowy: 3/4 cal

Opis techniczny

szerokość	43,5 mm
gwint przyłączeniowy	1/4 cal
liczba przyłączy rozdzielacza	4
gwint wejściowy	3/4 cal
zakres temperatur	-20 - 200 °C
materiał obudowy	Aluminium
maks. ciśnienie robocze	15 bar

Karta danych

długość	190 mm
kolor	czerwone

Akcesoria

Złączki przemysłowe gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal	080230 1/4
Bloki rozdzielaczy do złączki pneumatycznej 1/4 cala Typ 4	080209 4