

Garant

Mandrins de perçage, VDI 30, Plage de serrage: 1-16mm



Données de commande

N° commande	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Classe d'article	31B

Description

Exécution:

- Arrosage central par le trou d'indexage.
- Pression maximale du liquide de refroidissement: 50 bars.
- Type GARANT avec clé de serrage Torx® pour adhérence élevée.

Utilisation:

Sur tours CN et centres d'usinage.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.

Description technique

Plage de serrage	1 - 16 mm
Clé de serrage	TX25
Longueur col l_1	90 mm
Ø ext. mandrin d_1	50,5 mm
Taille VDI	VDI 30
Code couleur queue VDI	VDI 30
Type de produit	Mandrins courts VDI

