

**Multimetru, Tip de dispozitiv: 9917****Date comandă**

Numărul de comandă	473320 9917
GTIN	4045197554291
Clasa articolului	42I

Descriere**Execuție:**

Carcasă ergonomică din două componente, cu cadru de protecție din cauciuc. Afișaj digital mare, ușor de citit, cu iluminare comutabilă a fundalului. Aparat de măsurare Auto Ranging. Toate aparatele prezintă suport pe partea posterioară pentru vârfurile de verificare, putând fi manevrate cu o singură mână, cu cadru pentru așezare.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Aparate digitale de măsurare pentru service cu funcții extinse.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Livrare:

Inclusiv baterii (Ref. 960 2 bucăți, Ref. 9917 1 bucată), conductori de măsură Cod 473328 Ref. 2. Senzor de temperatură, capace de închidere și geantă Duspul.

Descriere tehnică

Fișă de date

Frecvență	0,001 Hz – 9,9 MHz
Domeniu de afișare	4000
Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Curent alternativ CA	0,1 μ A – 10 A
Tensiune alternativă CA	0,1 mV – 1000 V
Precizie de bază	1,5 %
Curent continuu CC	0,1 μ A – 10 A
Clasă de protecție IP	IP 67
Verificarea diodelor	da
Rezistență	0,1 Ω – 40 M Ω
Tensiune continuă CC	0,1 mV – 1000 V
Control sonor pentru continuitatea circuitelor	da
Procedeu de măsurare	RMS
Denumirea producătorului	9917
Tastă de memorare a valorii	da
Afișaj cu iluminare de fundal	da
Temperatură	-20 - 760 °C
Capacitate	1 pF – 200 μ F
Deconectare automată	da
Calibrarea	I3
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081551 6LR61
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	Cod 081556 Ref. 6LR61
Tip produs	Multimetru

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/473320-9917>