

Garant**CCMT vendeskærsplatte, sletbearbejdning 30 stk., HB7035-2, Størrelse: 060204****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2803 060204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 mm/min
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skæremateriale	HM
Indhold	260052 HB7035-2

Datablad

Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_{p \min}$	0,25 mm
Antal stk.	30
Type	HB7035-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	SS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2803 060204