

**VCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HBT130, Veľkosť: 110304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2693 110304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	TiCN
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hlavné použitie	M
Obsah	261386 HBT130
Počet kusov	30

Technický list

Typ	HBT130
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	MF
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2693 110304