

**Tubo flessibile a spirale PU da 1/2 pollice con giunto di sicurezza in acciaio eSafe Ø 11x16 mm., Lunghezza utile del tubo flessibile: 4m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080241 4
GTIN	7391390097477
Classe articolo	08A

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo flessibile a spirale PU molto leggero, resistente alle abrasioni con buona forza di recupero della molla. Termostabile da -20 °C a 60 °C.

Fornitura:

Inclusi **accoppiamento rapido** di sicurezza in acciaio n. art. 080285 e nipplo in acciaio n. art. 080290.

Descrizione tecnica

Materiale	Tubo flessibile a spirale PU
Ø Interno tubo flessibile	11 mm
Ø Esterno tubo flessibile	16 mm
Colore	blu
Raccordo innesto rapido	1/2 pollici
Lunghezza utile del tubo flessibile	4 m

Raccordo innesto	1/2 pollici
Pressione massima di esercizio	10 bar
Pressione di scoppio massima	35 bar
Tipo di prodotto	Tubo flessibile

Accessori

Giunto di sicurezza Filettatura esterna Filettatura di raccordo esterna 1/2 pollici	080285 1/2
Nipplo con filettatura esterna Set di 5 pezzi Filettatura di raccordo esterna 1/2 pollici	080290 1/2