

Garant

**CNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7020-2,
Velikost: 160608**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2411 160608
GTIN	4067263092384
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	5,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 370 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608

Podatkovni list

Vsebina	250168 HB7020-2
Radij rezila	0,8 mm
število kosov	50
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2411 160608