


**HSS N csigafúró kedvezményes csomagban****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1365 3,5
GTIN	4045197910806
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Csúcskialakítással, 2,4 mm mérettől Form C.

Normál lélekvastagság keresztél növekedés nélkül.

Pecíz csúcsköszörülés.

Profilköszörült:

Nagy körfutás- és osztáspontosság.

Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.

Mint a 114360 sz.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$

Műszaki leírás

Teljes hossz L	70 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Szabvány	DIN 338
Forgácshorony hossza L_c	39 mm
Névleges Ø D_c	3,5 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,05 mm/ford,

Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D _s	3,5 mm
Csúcsszög	118 fok
Szár	Hengeres szár
Tartalom	20
Bevonat	TiN
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Spirálszög	35-40 fok
Belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	56 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	50 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	37 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	31 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	12 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	6 m/min	S
GG(G)	alkalmas	31 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/GG1365-3,5>
