

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... SDUCR 93°, per inserti DC., destra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265014 10/07
GTIN	4069515024600
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	9 mm
Ø Codolo D_s	10 mm
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva L	161 mm
Norma	Norma interna
Set di viti per inserti	269028 38
Angolo di regolazione κ	93 grado

Scheda tecnica

Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	A10X SDUCR/L07
Serie	Master Mute
Ø Preforatura minimo D_{min}	15 mm
Sporgenza totale L_1	110 mm
Filettatura di raccordo	M9×0,5
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di impiego	destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice