

**Garant**

**Giunto di sicurezza con raccordo tubo raccordo tubo, Ø Interno (nominale) raccordo tubo: 13mm**



---

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080272 13
GTIN	4062406296971
Classe articolo	01A

---

**Descrizione****Esecuzione:**

Il dispositivo di sicurezza a frizione GARANT è un giunto ad alte prestazioni con capacità di flusso estremamente elevata, realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano.

Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. Conforme allo standard ISO 4414 e alla norma EN 983.

**Nota:**

Nippli adatti n. art. 080290 – 080293.

**La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.**

---

**Descrizione tecnica**

Valore della portata	2250 l/min
Ø Interno (nominale) raccordo tubo	13 mm
Pressione massima di esercizio	16 bar
Tipo di prodotto	Giunto

---

## Accessori

Nipplo con raccordo tuboset di 5 pezzi Ø Interno  
(nominale) raccordo tubo 13 mm

080292 13