

Garant**Plăcuță amovibilă RCMX cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7020-2, Referință: 1003****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2825 1003
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RC.X 1003
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,5 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 350 mm/min
Materialul sculei	Carbură

Fișă de date

Număr de bucăți	30
Cuprins	260640 HB7020-2
Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2825 1003