

Garant

**Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 50 ks, HB7140-2,
Velikost: 120408**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3539 120408
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Počet kusů	50

Technický list

Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 120408
Obsah	260766 HB7140-2
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3539 120408