


**Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavou chrómovaná, Počet skrutkovačov: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	627375 9
GTIN	7610733216154
Trieda položky	63D

Popis**Prevedenie:**

Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Niklovaný a chrómovaný povrch.

Použitie:

Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.

Obsah:

Po 1 uhlovom skrutkovači č. 627370 / 627372: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Skladovanie v: Plastový držiak

Technický opis

Počet skrutkovačov	9
Balenie	Plastový držiak
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šest'hran 8	627370 8
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šest'hran 4	627370 4
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šest'hran 5	627370 5
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šest'hran 6	627370 6
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šest'hran 1,5	627370 1,5
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šest'hran 3	627370 3
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šest'hran 2	627370 2
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šest'hran 2,5	627370 2,5
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavouchrómovaná Šest'hran 10	627370 10