

**Automatikus tömlőtekerceselő, Használható tömlőhossz: 15m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080066 15
GTIN	4062406284626
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Automatikus tömlőtekerceselő műanyag házban. PU rugalmas tömlő sűrített levegőhöz megtörés védelemmel. Integrált **tömlő megvezető**. Falra szerelhető kihajtható tartó.

Műszaki leírás

Kimeneti csatlakozó	3/8 coll
Használható tömlőhossz	15 m
Maximális üzemi nyomás	20 bar
Bemeneti csatlakozó	3/8 coll
Tömlő belső Ø	10 mm
Ház mélysége	220 mm
Ház magassága	400 mm
Ház szélessége	465 mm
Termék fajtája	Tömlőtekerceselő

