




Pointe à tracer droite en carbure, type: HM



Données de commande

N° commande	GG4501 HM
GTIN	4069515051385
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Pointe à tracer en carbure avec une résistance à l'usure très élevée. Ligne de traçage extrêmement précise grâce à l'angle de 30° et à la géométrie spéciale de la pointe en carbure. Poignée hexagonale 6 mm. Forme droite.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour le traçage sur des matériaux extra durs.

Livraison:

10x pointes à tracer droites avec extrémité en carbure 458780 HM

Description technique

Longueur totale	152 mm
Type de produit	Pointes à tracer
USP1	10 pointes à tracer droites en carbure