

Garant**GARANT Master Mute borrarstängskaft HSK-T Vibrationsdämpande, HSK-T 63,
Skaftdiameter/arbetslängd längd L1: 20/130mm****Beställningsdata**

Ordernummer	265060 20/130
GTIN	4069515026314
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Med modulärt gränssnitt, lämpligt för system från andra tillverkare (t.ex. Iscar).

Passar till:

GARANT Master Mute skärhuvud nr 265100 – 265377.

OBS!:

Arbetslängden förlängs med längden L på respektive skärhuvud. Använd **endast med intern kylning** (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	20 mm
utkragningslängd A-mått	186 mm
Montageskruvsats	269026 1
Serie	Master Mute
Antal kylkanaler	3
fäste	HSK-T 63
Svängning	dämpad
Hållare norm	ISO 26623-1
Hållare norm	ISO 12164-3

Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare