

Garant

Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika AD, BT 40, Vpenjalna širina: 1-16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303171 1-16
GTIN	4045197937964
Razred artikla	31B

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.

Natančnost krožnega teka $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Ozka izvedba.**
- **Usmerjeno dovajanje hladilnega sredstva na orodje z IK.**
- **Optimalni držalni momenti orodja.**

Z notranjim hlajenjem do maksimalno 50 barov.

Obseg dobave:

Vklj. z **vpenjalnim ključem**.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220	TX25
Zunanji Ø D	50 mm

Podatkovni list

Previsna dolžina A	95 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	AD
Notranje hlajenje	da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 20 µm
maksimalni zatezni moment $M_{d\text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Vrsta izdelka	Kratka vrtilna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/303171-1-16>