

**Lefúvató pisztoly, műanyag, fixen rögzített csővel, Fúvócső hossza: 90mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 080250 90     |
| GTIN              | 2050000970252 |
| Árucikk kategória | 08A           |

**Leírás****Kivitel:**

Lefúvató pisztoly fokozatmentesen szabályozható légárammal, csekély súllyal, rugalmas felfüggesztési lehetőséggel és egyszerű kezeléssel.

**Felhasználás:**

Ipari sűrített levegős berendezésekhez a teljesítmény növekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében.

**Tartalom:**

080290 sz. 1/4 méretű acél tömlőcsonk.

**Figyelem:**

**A 320-as CEJN-sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges Ø 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes hagyományos rendszerrel kompatibilis.**

**Műszaki leírás**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Fúvócső hossza  | 90 mm     |
| Átfolyási érték | 500 l/min |
| Termék fajtája  | Pisztoly  |

**Tartozék**

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Védőpajzs, átlátszó, lefúvató pisztolyokhoz Külső Ø 100 mm                   | 080256 100 |
| Csőfej és zajcsillapított fej készlet                                        | 080257     |
| Mágneses tartó készlet                                                       | 080261     |
| Közcsavar külső menettel 5 darabos készlet Külső menetes csatlakozó 1/4 coll | 080290 1/4 |