



Raccord en T intérieur/intérieur/intérieur, Raccord: 1/4pouce



Données de commande

N° commande	080035 1/4
GTIN	4047322647168
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Raccord en T, intérieur/intérieur/intérieur, G 1/4, SW 13, pression de service max. 60 bar, température de fonctionnement max. 150 °C, laiton non revêtu

Description technique

Pression de service max.	60 bar
Matériau	Laiton
Référence fabricant	254.34
Filetage intérieur du raccord	1/4 pouce
Ø	8 mm
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0