Hoja de datos

KOMET

Plaquita de corte KOMET® Unisix, BK7935, Denominación tipo W29: 10-010



Datos de pedido

Número de pedido	236910 10-010
GTIN	4047109286252
Clase de artículo	24T

Descripción

Idóneo para:
N.º 236630; 236635; 236650
Nota:
Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	WOEX 030204
Denominación	10-010
Avance f en acero < 900 N/mm ^{2}	0,08 mm/rev,
Número de cambios/cortes	3
Clase	BK7935
Tipo	INOX
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm²	adecuado	160 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		