

Mitutoyo

Digitální výškoměr s nádrhem, Výška orýsování: 600mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	445152 600
GTIN	4946368583334
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Napájení bateriemi s velmi nízkou spotřebou.

Tlačítko uložení hodnoty stisknutím tlačítka lze výsledek měření uložit. Všechny důležité díly jsou kalené. Velká stabilita díky dvěma paralelně vedle sebe stojícím měřicím sloupkům s frézovaným ozubením na vnitřní straně (vel. 1000 se 3 měřicími sloupky).

2 přednastavené hodnoty umožňují ukládání referencí (např. deska z granitu a obrobek).

Rýsovací jehla osazená TK. Silná noha s broušenou a lapovanou základnou. Na zadní straně pouzdra displeje je klička pro rychloposuv a vroubkované kolečko pro přesné nastavení.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 krytu, 1 tvrdokovové rýsovací jehly č. 443510.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 445180 pro upínání úchylkoměrů a páčkových úchylkoměrů, středící kalibr č. 445250, úhloměry č. 453500, držáky č. 453520 a datových kabelů č. 497080.

Technický popis

Základna nohy délka	180 mm
---------------------	--------

Technický list

Základna nohy šířka	120 mm
Výška orýsování	600 mm
Mezní chyba	0,05 mm
Odečet	0,005 mm
Životnost baterií cca	3500 h
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Digimatic rozhraní
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	E1
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/445152-600>