


**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 kusů, HBT130,
Velikost: 120404****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2625 120404
GTIN	4067263096306
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Povlak	TiCN
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Obsah	260219 HBT130

Technický list

Počet kusů	50
Hloubka řezu a_p	0,3 - 3 mm
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2625 120404